



### Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör Kabell tillbehör
Tillbehör / separat typ	Kabel för överkoppling

### Teknisk data

Bygel kabelände 1	M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
Bygel kabelände 2	DIN 43650 A vinkelformad connector med skruvfäste
Kabel sammansättning	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Kabellängd	2 m
Isolationsmaterial kabel	PUR
Kabeldiameter	6 mm
Ue märkspänning	30 V AC 36 V DC
[In] märkström	4 A
Isolationsresistans	>= 1000 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar	5000 mOhm
Produktens vikt	0,095 kg




### Miljö

IP-kapslingsklass	IP65 IP69K IP67
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...100 °C

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	120 g
Förpackning 2 vikt	2,884 kg

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 <a href="#">Ja</a>

---

Miljöupplysning	<a href="#">📄 Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">📄 Information Om Livslängdsslut</a>

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---