

Product data sheet

Characteristics

10206

Micro Pragma nadom. omara - IP30 - 1 x 4 moduli - obojestr. prosojna vrata



Glavno

Skupina izdelkov	Micro Pragma
Izdelek ali sestavni del	Omara
Tip omare	Modularna omara
Število 18 mm modulov v vrsti	4
Število vodoravnih vrstic	1
Tip vrat	Reverzibilen Prozorna
Širina	88 mm
Višina	130 mm
Globina	60 mm

Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
9 mm rastri	8
Skupno število 18 mm modulov	4
Tip letve	DIN
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Material omare	Omara: Samougasljivi material
Notranja globina	54 mm
Barva	Omara: Bela (RAL 9003)
Tržni segment	Majhno komercialno

Okolje

Standardi	EN 60439-3 IEC 23-48 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3
Požarna odpornost	650 °C (30 s) v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP40 v skladu s/zIEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
IK stopnja zaščite	IK07 v skladu s/zEN 50102

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,000 cm
Paket 1 Širina	8,500 cm
Paket 1 Dolžina	13,000 cm
Paket 1 Teža	96,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	60
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	6,358 kg

Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	240
Paket 3 Višina	45,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	37,432 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------