

Product data sheet

Characteristics

490NAA27101

Kabelski vod Modbus Plus - za razdelilno
omarico Modbus Plus - 30 m



Glavno

Označevanje dodatkov/ ločenih delov	Modbus Plus kanal za kabel
Tip dodatkov/ločenih delov	Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatki
Združljivost izdelkov	990NAD23000 990NAD23010
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Modbus Plus stikalna omara
Združljivost skupine izdelkov	Modicon Momentum programabilna platforma Modicon Quantum programabilna platforma Magelis XBT Modicon Premium programabilna platforma Lexium 15 nadzor gibanja
Dolžina kabla	30 m

Komplementarno

Tip kabla	Zaščitni prepleteni par
Vrsta komunikacijskega omrežja	Modbus Plus
Električna povezava	Prosti konci žice
Teža izdelka	1833 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	11,000 cm
Paket 1 Širina	20,000 cm
Paket 1 Dolžina	20,000 cm
Paket 1 Teža	1,835 kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	72
Paket 2 Višina	95,000 cm
Paket 2 Širina	80,000 cm
Paket 2 Dolžina	120,000 cm
Paket 2 Teža	145,120 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da

Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------