

## Product data sheet Characteristics

# 50159 ZX omejevalna impedanca Vigilohm



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Vigilohm
Kratko ime naprave	ZX
Izdelek ali sestavni del	Omejevanje impedance
Združljivost serije/ obsega	Vigilohm

### Komplementarno

Nazivna napetost omrežja	0...500 V - AC 2,5 Hz 1 MOhm) 0...500 V - AC 50 Hz 1500 Ohm)
Teža izdelka	3,5 kg
Širina	380 mm
Višina	190 mm
Globina	200 mm

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	5,653 kg
Teža embalaže 2	34,176 kg

### Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------