

Product data sheet

Characteristics

82469

PratiKa industrijska vtičnica - ravna - 32 A - 2P
- 20 do 25 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Wander socket
Kratko ime naprave	PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Ekstremno nizka napetost
Opis polov	2P
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
[In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	20 do 25 V 40 do 50 V
Omrežna frekvenca	100/200 Hz
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca	4 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	4...10 mm²
Zumanji premer kabla	6...23 mm
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,208 kg
Višina	73 mm
Širina	73 mm
Globina	159 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Zelena

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,2 cm
Paket 1 Širina	7,2 cm
Paket 1 Dolžina	14,5 cm
Paket 1 Teža	190 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------