

Product data sheet

Characteristics

9001K56YM

30-mm ščitnik za 41-mm gobasta tipka



Glavno

Serijska izdelka	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del	Zaščita
Material	Plastika
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Rezervni deli
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Mushroom

Komplementarno

Premer	41 mm
Teža izdelka	0,036 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Rumena
Velikost	30 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,08 cm
Paket 1 Širina	7,112 cm
Paket 1 Dolžina	11,684 cm
Paket 1 Teža	58,967 g
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	15,0 cm
Paket 2 Širina	15,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	960,0 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------