

## Product data sheet Characteristics

# 9001KR2U

## 30-mm tipka z razširjenim ščitnikom



### Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del	Glava za tipko s povratno vzmetjo
Kratko ime naprave	9001K
Profil operaterja	Vgradni, Neoznačeni
Dodatne informacije o operaterju	Visoko zaščito z 7 barvnimi kapicami

### Komplementarno

Montažni premer	30 mm
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Spring return
Teža izdelka	0,087 kg

### Embalazna enota

Teža embalaže 1	113,398 g
Višina embalaže 1	7,112 cm
Širina embalaže 1	5,842 cm
Dolžina embalaže 1	5,334 cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.