

Product data sheet

Characteristics

9007MA5

Omejitevno stikalo 9007C - cink - fiksna dolžina
- notranji odm. kovinski valj



Glavno

Serijska izdelka	9007
Ime serije	Težka
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	9007C
Povezana glava	9007C 9007T10 9007B 9007A 9007T5 9007N
Povezan celotni izdelek	9007C 9007AW
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Lit cink Valjna ročica s povratno vzmetjo 38,10 mm -
Tip valja	1 Jeklo V valju 16,00 mm 6,35 mm
Tip pristopa	Bočni pristop
Pozitivna odprtina	Brez

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Teža izdelka	0,05 kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-29...85 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-29...85 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,500 cm
Paket 1 Širina	2,500 cm
Paket 1 Dolžina	5,500 cm
Paket 1 Teža	29,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	120
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dolžina	40 cm
Paket 2 Teža	3,900 kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	960
Paket 3 Višina	45,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm

Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	43,200 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------