

Product data sheet

Characteristics

990NAD21110

Modbus Plus drop kabel - med podstavkom
Momentum I/O in T spojem - 2,4 m



Predstavitev

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov	Spuščeni priključni kabel
Označevanje dodatkov/ ločenih delov	Modbus Plus zaključni kabel
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Modbus Plus omrežje

Komplementarno

Združljivost izdelkov	STBNMP2212 990NAD23010 990NAD23020 990NAD23000 990NAD23021 140CPU43412U 140CPU31110 490NRP25300 NWPB85002
Združljivost skupine izdelkov	Modicon Momentum programabilna platforma Modicon Quantum programabilna platforma Advantys STB distribuirane I/O rešitve Modicon Premium programabilna platforma Lexium 15
Dolžina kabla	2,4 m
Električna povezava	1 moški konektor SUB-D 9 Kolenski Na strani komunikacijskega modula Prosti konec Local site tap side
Teža izdelka	0,169 kg

Embalažna enota

Teža embalaže 1	160 g
Teža embalaže 2	8,5 kg

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------