

Product data sheet Characteristics

AK2CD25

Pokrov za kabelski kanal - širina = 25 mm



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Pokrov
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Montažna podpora	Kabelski kanal 25 mm
Količina na set/komplet	Komplet 8

Komplementarno

Barva	Grey (RAL 7030)
Dolžina	2000 mm
Širina	25 mm
Material	PVC
Teža izdelka	0,16 kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 conforming to UL 94
Požarna odpornost	960 °C conforming to IEC 60695-2-1/1
Standardi	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,192 kg
Višina embalaže 1	0,250 dm
Širina embalaže 1	0,450 dm
Dolžina embalaže 1	20,000 dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
