

## Product data sheet

### Characteristics

# AK2GA39

Kabelski kanal- 90 x 30 mm - brez pokrova - moder

### Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	PanelSeT S3D PanelSeT CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

### Komplementarno

Barva	Modra ( RAL 5000)
Način pritrdjevanja	Z vijaki Vpeta podpora
Material	PVC
Višina	90 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	30 mm
Teža izdelka	1,12 kg
Skupno število žic	200

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi	VDE 0506 DIN 43659 NF C 68-102 VDE 0660

### Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,500 cm
Paket 1 Širina	18,500 cm
Paket 1 Dolžina	200,000 cm
Paket 1 Teža	792,000 g
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	8,000 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dolžina	201,000 cm
Paket 2 Teža	6,336 kg
Embalažna enota Paketa 3	PAL

Število enot v Paketu 3	336
Paket 3 Višina	70,000 cm
Paket 3 Širina	120,000 cm
Paket 3 Dolžina	202,000 cm
Paket 3 Teža	296,200 kg

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH free of SVHC	Yes
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

### Pogodbeni garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------