

Product data sheet

Characteristics

ALB45254

Altira - 2 SO - 2P + E z zaščito - ozemljitev - rdeč



Glavno

Skupina izdelkov	Altira
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Združljivost serije/obsega	OptiLine 45 Pritrdilni okvir OptiLine 70 z Altira adapterjem Pritrdilni okvir
Predstavitev naprave	Mehanizem
Število vtičnic	2 x 2P + E, Nemška
Standardni opis vtičnice	Stranska ozemljitev
Dodatne informacije o vtičnici	Zaščiten
Barvni odtenek	Pokrivna plošča: Rdeča (RAL 3000)

Komplementarno

Destinacija izdelka	Pritrdilni okvirji
Združljivost skupine izdelkov	OptiLine 70 z Altira adapterjem OptiLine 45
Položaj ozemljitvenega čepa	Naklonjen položaj 45 °
Nazivni tok	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Število modulov	4 moduli
Način pritrdjevanja	Vpet
Povezave - terminali	Brezvijačni terminali
Priključna zmogljivost	4 x 1,5 do 4 x 2,5 mm ² za Togo kabel/li 4 x 1,5 do 4 x 2,5 mm ² za Solid stranded kabel/li
Material	PC: Mehanizem pokrova
Površinska obdelava	Protibakterijski
Površinska obdelava (finish)	Saten
Standardi	EN 62262 NF C 61-314 IEC 60884-1 EN 60529
Višina	45 mm
Širina	90 mm
Globina	39 mm
Teža izdelka	0,087 kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	5...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...60 °C
IK stopnja zaščite	IK02
IP stopnja zaščite	IP20
Okoljske značilnosti	Vodikov peroksid (H2O2) Olje Belilo Tekoče milo Petrol Alkohol Aceton UV odporen Tekočina za čiščenje stekel

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4 cm
Paket 1 Širina	9 cm
Paket 1 Dolžina	4 cm
Paket 1 Teža	98 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------