

## Product data sheet

### Characteristics

# LMR7827039

## Easy Styl, Modular leseni okvir oreh/m. bež 7M



### Glavno

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Skupina izdelkov         | Easy Styl        |
| Izdelek ali sestavni del | Pokrivalni okvir |
| Predstavitel naprave     | Osnovni element  |
| Barvni odtenek           | Barva lešnika    |

### Komplementarno

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Združljivost serije/obsega | Easy Styl |
| Material                   | Les       |
| Število modulov            | 7 modulov |
| Višina                     | 86 mm     |
| Globina                    | 9,5 mm    |
| Širina                     | 214 mm    |
| Način pritrdjevanja        | Vpet      |
| Teža izdelka               | 0,060 kg  |

### Okolje

|                    |      |
|--------------------|------|
| IP stopnja zaščite | IP20 |
|--------------------|------|

### Embalažna enota

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE       |
| Število enot v Paketu 1  | 1         |
| Paket 1 Višina           | 1,000 cm  |
| Paket 1 Širina           | 9,000 cm  |
| Paket 1 Dolžina          | 21,500 cm |
| Paket 1 Teža             | 60,000 g  |
| Embalažna enota Paketa 2 | BB1       |
| Število enot v Paketu 2  | 10        |
| Paket 2 Višina           | 9,000 cm  |
| Paket 2 Širina           | 14,000 cm |
| Paket 2 Dolžina          | 26,500 cm |
| Paket 2 Teža             | 644,000 g |
| Embalažna enota Paketa 3 | S04       |
| Število enot v Paketu 3  | 100       |
| Paket 3 Višina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Širina           | 40,000 cm |
| Paket 3 Dolžina          | 60,000 cm |
| Paket 3 Teža             | 7,419 kg  |

