

Product data sheet

Characteristics

LMR9910002

Easy Styl, Modular USB polnilec 1M krem



Glavno

Skupina izdelkov	Easy Styl
Izdelek ali sestavni del	USB pomnilnik
Predstavitev naprave	Mehanizem

Komplementarno

Število modulov	2 modula
Barvni odtenek	Krem
[Ue] Nazivna operativna napetost	100 do 240 V AC 50/60 Hz
Nominalna izhodna moč	10,5 W
Vhodna moč	12 W
Življenjska doba v urah	30000 h 10,5 W
Integriran tip povezave	2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev 2,1 A
Material	ABS + PC
Priključna zmogljivost	2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm ² za Togo kabel/li 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm ² za Prilagodljiv kabel/li 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm ² za Vpeta kabel/li
Višina	45 mm
Širina	22,5 mm
Globina	42 mm
Globina vgradnje	30,8 mm

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
--------------------	------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,000 cm
Paket 1 Širina	5,600 cm
Paket 1 Dolžina	8,000 cm
Paket 1 Teža	58,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	9,000 cm
Paket 2 Širina	14,500 cm
Paket 2 Dolžina	26,300 cm
Paket 2 Teža	637,000 g

Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	100
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	6,680 kg

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	V preiskavi
-------------------	-------------