

Product data sheet

Characteristics

NSY2SPI206

Stranske plošče Spacial SF za notranjo
pritrnitev - 2000 x 600 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Stranski panel
Aplikacija	Večnamenski
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija montaže	Strani omare
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Spacial Spacial SF
Sestava naprave	2 Stranski panel Vreča dodatkov 1 Tesnilo
Material	Jeklo
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava (finish)	Epoksi-poliesterski prah
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo elementa - Iz notranjosti omare
Višina	Nazivna: 2000 mm
Širina	Nazivna: 600 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,0 cm
Paket 1 Širina	58,0 cm
Paket 1 Dolžina	208,5 cm
Paket 1 Teža	29,0 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAL
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	202,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	322,0 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------