

Product data sheet

Characteristics

NSYDPLA75HG

Vrata PLA 750 x 500 z ročajem



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Aplikacija	Večnamenski
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija montaže	Spredaj
Združljivost serije/ obsega	Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave	1 Vrata Zaklepni sistem
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Vrata Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Vrata Siva RAL 7035)
Tip ključavnice	Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic	1
Tip vrat	Navaden
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °) Reverzibilen (180 °)
Maksimalna obremenitev	30 kg/m ²
Višina	750 mm
Širina	500 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,000 cm
Paket 1 Širina	51,000 cm
Paket 1 Dolžina	79,000 cm
Paket 1 Teža	4,865 kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	15
Paket 2 Višina	45,000 cm
Paket 2 Širina	80,000 cm
Paket 2 Dolžina	120,000 cm
Paket 2 Teža	84,975 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni