

Product data sheet

Characteristics

NSYDPLM108TG

Steklena vrata za PLM108T z zaklepnim sistemom



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Application	Večnamenski
Lokacija montaže	Spredaj
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLM
Sestava naprave	1 Vrata Locking system
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Vrata Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Vrata Siva RAL 7035)
Tip ključavnice	Ključavnica 3 mm dvojni jeziček
Število ključavnic	1
Tip vrat	Zastekljena
Odpiranje vrat na strani	Desna 180 °) Levo
Maksimalna obremenitev	50 kg/m ²
Višina	1056 mm
Širina	852 mm

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	11,358 kg
Višina embalaže 1	86 cm
Širina embalaže 1	5 cm
Dolžina embalaže 1	105 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka