

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYEB2050D8

Ozem. oplet, presek 50 mm<sup>2</sup>, D 200 mm, okrogla odprtina 6,4 mm. Pakiranje: 10



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Anwendung	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Ozemljitvena pletenica
Sestava naprave	1 braid
Količina na set/komplet	Komplet 10

### Komplementarno

Material	Konerviran baker
Način pritrdjevanja	Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo
Dolžina	200 mm
Širina	33 mm
Nominalni presek	50 mm <sup>2</sup>
Premer	8,5 mm

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,164 kg
-----------------	----------

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------