

Product data sheet

Characteristics

NSYECPC6

PVC prilagodljivi vhodi stožčaste oblike 43 x 3 mm. Sestava: 25



Glavno

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del	Nastavljiv stožčasti vhod
Aplikacija	Večnamenski
Sestava naprave	1 Kabelski vhod
Združljivost serije/ obsega	Spacial Thalassa
Količina na set/komplet	Komplet 25

Komplementarno

Montažna podpora	Distribucijsko in zaščitno ohišje
Material	PVC
Zumanji premer kabla	5...36 mm
Teža izdelka	0,01 kg

Okolje

Premer vrtanja	38,5 mm
----------------	---------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,000 cm
Paket 1 Širina	4,500 cm
Paket 1 Dolžina	4,500 cm
Paket 1 Teža	9,800 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	25
Paket 2 Višina	11,500 cm
Paket 2 Širina	17,500 cm
Paket 2 Dolžina	21,000 cm
Paket 2 Teža	284,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	100
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	1,556 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------