

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYEL166D8

Ozemlj. vodniki, presek 6 mm<sup>2</sup>, dolžina 160 mm, okr. odp. 8,3 mm. Pakiranje: 10



### Predstavitev

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Skupina izdelkov         | Spacial           |
| Anwendung                | Večnamenski       |
| Izdelek ali sestavni del | Ozemljitvena žica |
| Sestava naprave          | 1 Svinec          |
| Količina na set/komplet  | Komplet 10        |

### Komplementarno

|                     |  |
|---------------------|--|
| Material            | PVC Zelena in rumena Plašč<br>Zlitina medenine in bakra Terminal |
| Način pritrdjevanja | Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo                  |
| Dolžina             | 160 mm   |
| Širina              | 10 mm  |
| Nominalni presek    | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Premer              | 8,3 mm   |

### Embalažna enota

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Teža embalaže 1    | 0,012 kg   |
| Višina embalaže 1  | 180,000 mm |
| Širina embalaže 1  | 70,000 mm  |
| Dolžina embalaže 1 | 15,000 mm  |

### Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

### Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|