

Product data sheet

Characteristics

NSYEL226D6

Ozem. vodniki, presek 6 mm², D 220 mm, okrogla odprtina 6,4 mm. Pakiranje: 10



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Aplikacija	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Ozemljitvena žica
Sestava naprave	1 Svinec
Količina na set/komplet	Komplet 10

Komplementarno

Material	PVC Zelena in rumena Plašč Zlitina medenine in bakra Terminal
Način pritrdjevanja	Matica in podložka - Na povezavi z ozemljitvijo
Dolžina	220 mm
Nominalni presek	6 mm ²
Premer	6,4 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,0 cm
Paket 1 Širina	1,0 cm
Paket 1 Dolžina	22,0 cm
Paket 1 Teža	17,0 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	2,0 cm
Paket 2 Širina	21,0 cm
Paket 2 Dolžina	25,0 cm
Paket 2 Teža	178,0 g
Embalažna enota Paketa 3	PAL
Število enot v Paketu 3	500
Paket 3 Višina	20,0 cm
Paket 3 Širina	40,0 cm
Paket 3 Dolžina	60,0 cm
Paket 3 Teža	8,9 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------