

## Product data sheet

### Characteristics

## NSYEN60

Konektorji EN 60 x 60 za simetrične letve v obliki C. V kompletu: 20



### Glavno

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategorija                        | Montažna oprema                                                    |
| Izdelek ali sestavni del          | Konektor                                                           |
| Združljivost serije/obsega        | Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial S3CM |
| Aplikacija                        | Večnamenski                                                        |
| Nominal dimensions of the housing | -                                                                  |
| Lokacija montaže                  | Med letvami C60 ali s katerimkoli drugim delom                     |
| Sestava naprave                   | 1 Konektor                                                         |
| Količina na set/komplet           | Komplet 20                                                         |
| Material                          | Jeklo                                                              |

### Komplementarno

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Površinska obdelava (finish) | Prevlečeno s cinkom     |
| Način pritrdjevanja          | S pritrditvijo elementa |
| Višina                       | 60 mm                   |
| Širina                       | 60 mm                   |
| Globina                      | 60 mm                   |
| Debelina                     | 3 mm                    |

### Embalažna enota

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE     |
| Število enot v Paketu 1  | 1       |
| Paket 1 Višina           | 9,0 cm  |
| Paket 1 Širina           | 8,0 cm  |
| Paket 1 Dolžina          | 13,5 cm |
| Paket 1 Teža             | 150,0 g |
| Embalažna enota Paketa 2 | CAR     |
| Število enot v Paketu 2  | 20      |
| Paket 2 Višina           | 9,0 cm  |
| Paket 2 Širina           | 8,0 cm  |
| Paket 2 Dolžina          | 13,5 cm |
| Paket 2 Teža             | 3,0 kg  |

### Trajnost ponudbe

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe   | Izdelek Green Premium                                                                                     |
| Uredba REACH                | Izjava REACH                                                                                              |
| REACH, brez snovi SVHC      | Da                                                                                                        |
| Direktiva EU ROHS           | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da                                                                                                        |
| Brez živega srebra          | Da                                                                                                        |

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a> |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                       |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| <b>Pogodbena garancija</b>     |                                                                                                                            |
| Garancija                      | 18 mesecev                                                                                                                 |