

Product data sheet

Characteristics

NSYINLCRN

Stikalo vrat za omara Spacial WM. Kontakt N/C
(na ključavnici), 10 A/500 V.



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Stikalo za vrata
Aplikacija	Večnamenski
Nominal dimensions of the housing	-
Lokacija montaže	Omara
Združljivost serije/obsega	Spacial Brez možnosti montaže na 19" montažnih ploščah Spacial S3D, CRN, S3X omare
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 x Stikalo/komutatorska enota 1 x Pritrditveni nosilec
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Neposredna pritrditev - Omara
Tip vhoda	NC + NO
Absolutni maksimalni vložek	3 A/240 V

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,5 cm
Paket 1 Širina	9,0 cm
Paket 1 Dolžina	18,0 cm
Paket 1 Teža	180,0 g
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	24
Paket 2 Višina	40,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	4,752 kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	768
Paket 3 Višina	120 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dolžina	171 cm
Paket 3 Teža	162 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------