

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYMD108

Simetrična montažna šasija (6 letev) za omaro z dimenzijami V 1000 x Š 800 mm



### Predstavitev

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anwendung                         | Večnamenski   |
| Skupina izdelkov                  | Spacial   |
| Izdelek ali sestavni del          | Šasija  |
| Kategorija dodatkov/ločenih delov | Montažna oprema   |
| Tip letve                         | Simetrična DIN  |
| Nominalne dimenzije omare         | -   |
| Montažna podpora                  | Neposredna pritrditev na zadnji del<br>Step slide<br>Distančnik |
| Združljivost serije/obsega        | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM       |
| Sestava naprave                   | Fixing elements<br>6 DIN letev<br>2 Pokončni                    |
| Količina na set/komplet           | Komplet 1   |

### Komplementarno

|                     |   |
|---------------------|---|
| Material            | Stebrički Aluminij<br>Letev Jeklo                   |
| Način pritrdjevanja | Privijačene kovice<br>S pritrditvijo elementa       |
| NULL                | Na drsni stopnicah, tipa NSYSDCR..., višina 12,5 mm |
| Višina              | Realno 939,3 mm<br>1000 mm nominal:                 |
| Širina              | Nazivna 800 mm<br>Realno 750 mm                     |
| Globina             | Realno 30 mm  |

### Embalažna enota

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Teža embalaže 1 | 3,8 kg |
|-----------------|--------|

### Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---