

Product data sheet

Characteristics

NSYMDVR8

Aluminijsta letev, dolžina 800 mm. Pakiranje:
10 kosov



Pregled

Dobavni rok	Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
-------------	--

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Letev
Aplikacija	Večnamenski
Enclosure nominal dimensions	-
Montažna podpora	Pritrdilna matica
Združljivost serije/obsega	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave	1 Pokončni
Količina na set/komplet	Komplet 10
Material	Aluminij

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Privit M8 - Na hrbtnih zakovicah omare
Višina	Nazivna: 800 mm
Širina	25 mm
Globina	15 mm
Debelina	2,5 mm
Teža izdelka	0,23 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,556 cm
Paket 1 Širina	2,54 cm
Paket 1 Dolžina	74,295 cm
Paket 1 Teža	226,799 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------