

Product data sheet

Characteristics

NSYMF2PLAZ6

Thalassa PHD zun. robussten - komplet za pritrditev omare na tla, globina 620



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Spezielle Anwendungen	Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Komplet talnega stojala
Anwendung	Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses	620 mm
Lokacija montaže	Na tleh
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PHD
Sestava naprave	Fixing elements 4 Talni pritrdilni čep
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	S cinkom prevlečeno jeklo
Način pritrdjevanja	Vidni vijaki
Trajna dovoljena obremenitev	0 kg
Višina	21 mm
Širina	568 mm
Globina	70 mm

Embalažna enota

Teža embalaže 1	5,000 kg
Višina embalaže 1	15,000 mm
Širina embalaže 1	50,000 mm
Dolžina embalaže 1	620,000 mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.