

Product data sheet

Characteristics

NSYMFSC60D

Komplet po globini nastavljive letve s
podporama Spacial SF/SM - 600 mm



Glavno

Aplikacija	Večnamenski
Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Podpora za din letev
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Tip letve	Nastavljiva simetrična DIN letev
Nominalne dimenzije omare	- W: 600 mm
Montažna podpora	Stebrički kompleta sklopa za šasijo
Združljivost serije/ obsega	Spacial Thalassa
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 DIN letev 2 Prilagodljiv nosilec
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Jeklo
Površinska obdelava (finish)	Prevlečeno s cinkom
Način pritrdjevanja	Z vijaki
Nastavitev	Globinsko nastavljiv 52 mm
Višina	Realno: 26 mm
Globina	Realno : 495 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,6 cm
Paket 1 Širina	6,5 cm
Paket 1 Dolžina	49,5 cm
Paket 1 Teža	530,0 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev