

Product data sheet

Characteristics

NSYMM12SB

Montažna plošča V 200 x Š 200 mm iz galvanizirane pločevine



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Montažna plošča
Aplikacija naprave	Večnamenski
Nominalne dimenzije omare	-
Lokacija montaže	Dno omare
Opis montažne plošče	Navaden
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SBM
Sestava naprave	1 Montažna plošča
Material	Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish)	Kovinski

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Z 2 vijaki Ø 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare
Trajna dovoljena obremenitev	1,5 kg Zadnja stran omare
Višina	Nazivna: 125 mm
Širina	Nazivna: 185 mm Pritrdilni centri: 164 mm
Površina in uporabna površina	Nazivna 30000 mm ²
Debelina	1,5 mm
Teža izdelka	0,254 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,3 cm
Paket 1 Širina	13 cm
Paket 1 Dolžina	19 cm
Paket 1 Teža	254 g
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	30
Paket 2 Višina	20 cm
Paket 2 Širina	16 cm
Paket 2 Dolžina	10,5 cm
Paket 2 Teža	7,7 kg
Embalažna enota Paketa 3	PAM
Število enot v Paketu 3	1500
Paket 3 Višina	45 cm
Paket 3 Širina	100 cm
Paket 3 Dolžina	120 cm
Paket 3 Teža	399,4 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni