

Product data sheet

Characteristics

NSYMUC306

Izrezana pokrivna plošča Spacial SF/SM - 300 x 600 mm - pritrditev z vijaki



Glavno

Skupina izdelkov	PanelSeT
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Pokrivna plošča
Aplikacija	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing	- H: 300 mm W: 600 mm
Lokacija montaže	Na sklopu šasije
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Jeklo
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava (finish)	Epoksi-poliesterski prah
Način pritrdjevanja	Z vijaki
Število horizontalnih vrstic	2
Skupno število 18 mm modulov	48
Tip prednje plošče	Z izrezom
Število izrezov	2 izreza
Višina	Nazivna: 300 mm Realno: 299,5 mm
Širina	Nazivna: 600 mm Pritrdilni centri: 478 mm Realno: 502 mm
Globina	Realno : 12 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,0 cm
Paket 1 Širina	31,0 cm
Paket 1 Dolžina	52,0 cm
Paket 1 Teža	2,032 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	120
Paket 2 Višina	45,0 cm
Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	257,0 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------