

Product data sheet

Characteristics

NSYMUCH608

Izrezana pokrivna plošča Spacial SF/SM - 600 x 800 mm - pritrditev s tečaji



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Pokrivna plošča
Aplikacija	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Nominal dimensions of the housing	- H: 600 mm W: 800 mm
Lokacija montaže	Na sklopu šasije
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Jeklo
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava (finish)	Epoksi-poliesterski prah
Način pritrdjevanja	Z vijaki
Število horizontalnih vrstic	3
Skupno število 18 mm modulov	108
Tip prednje plošče	Tečaj z izrezom
Število izrezov	3 izrezi
Višina	Nazivna: 600 mm Realno: 599,5 mm
Širina	Nazivna: 800 mm Pritrdilni centri: 678 mm Realno: 702 mm
Globina	Realno: 12 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,0 cm
Paket 1 Širina	60,0 cm
Paket 1 Dolžina	70,0 cm
Paket 1 Teža	5,8 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	63,0 cm
Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	303,0 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------