

Product data sheet

Characteristics

NSYPAPLA125G

Notranja vrata za omaro PLA V 1250 x Š 500 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Application	Večnamenski
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija montaže	Prednja stran
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA
Sestava naprave	1 Vrata Pritrdilni elementi M8 medeninasti vložki

Komplementarno

Material	Aluminij
Barva	Grey (RAL 7035)
Tip ključavnice	Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic	2
Tip vrat	Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani	Levo 110 °)
Višina	1148 mm
Širina	398 mm
Globina	Veljavna globina med vrati omare 30 mm

Embalažna enota

Teža embalaže 1	4,400 kg
Višina embalaže 1	40,000 mm
Širina embalaže 1	405,000 mm
Dolžina embalaže 1	1116,000 mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka