

Product data sheet

Characteristics

NSYPLS3636G

Omara PLS, hrbtnišče iz poliestra, prosojna
streha PC IP65 27 x 36 x 18 cm



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLS
Kratko ime naprave	PLS
Tip omare/ohišja	Večnamenski
Kategorija	Izolacijska modularna škatla
Nominal height	360 mm
Nominal width	360 mm
Nominal depth	180 mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Pokrov Na omari 1 Zadnji del Na omari Zaklepni vijaki
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Nizek prozoren pokrov
Tip ključavnice	Vijak za reže

Komplementarno

Odstranljivi deli	Pokrov Zaklepni vijak
Material	Pokrov Polikarbonat Zadaj Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Ohišje Siva RAL 7035)
Standardi	Klasifikacija NEMA 13 NEMA 4X IEC 62208
Certifikati izdelkov	UL

Okolje

Razred električne izolacije	Razred II
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/z IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-30...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	20 cm
Paket 1 Širina	38 cm
Paket 1 Dolžina	38 cm
Paket 1 Teža	2,6 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	75
Paket 2 Višina	120 cm
Paket 2 Širina	100 cm

Paket 2 Dolžina	206 cm
Paket 2 Teža	201 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni