

## Product data sheet

### Characteristics

# SRVS6KI

## Schneider Electric Easy UPS SRV 6000&nbsp;VA 230&nbsp;V



### Pregled

Dobavni rok	Običajno v zalogi
-------------	-------------------

### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
--------------------------	----------------------------------

### Splošno

Number of tare power	60 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

### Fizično

Globina	37,4 cm
Višina	68,5 cm
Montažna podpora	Samostoječe
Teža izdelka	54 kg
Širina	19 cm

### Izhod

Nazivna moč v W	6000 W
Največja nastavljiva moč (W)	6000 W
Vršni ("Crest") faktor	3 : 1
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Graph display	2
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Nazivno moč v VA	6000 VA

### Skladnost

Certifikati izdelkov	CE
----------------------	----

## Okoljsko

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 10000 ft
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...60 °C
Nadmorskavišina shranjevanja	0,00...15240,00 m

## Čas delovanja akumulatorjev &

Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Vključeni moduli akumulatorja	0
Number of battery free slots	0
Napetost baterije	12 V

## Upravljanje komunikacij &

Proste reže	1
-------------	---

## Zaščita pred konicami in filtriranje

Nazivna konična energija	600 J
--------------------------	-------

## Embalažna enota

Teža embalaže 1	66,224 kg
-----------------	-----------

## Pogodbena garancija

Garancija	2 leti popravilo ali menjava
-----------	------------------------------