

Product data sheet

Characteristics

ZCY22

Vzvod omejitvenega stikala ZCY - keramični vzvod valja



Predstavitev

Serija izdelka	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCY
Združljivost izdelkov	XCMD XCKT XCKP XCKD
Povezana glava	ZCE01 ZCE05
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Keramika
Tracks	No track
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Z

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.