

### Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Dvojni OC kontakt
Kratko ime naprave	OF in OF
Sestava signalnih kontaktov	2 C/O
[In] Nazivni tok	0,1...3 A pri 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A pri ≤ 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A pri 130 V, DC 0,1...3 A pri ≤ 48 V, DC
9 mm rastri	1
Standardi	EN/IEC 60947-5-1

### Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Višina	102,8 mm
Width	15,3 mm
Globina	75,5 mm
Električna vzdržljivost	10000 ciklov v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Terminalna plošča1 kabel/li0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Togo Terminalna plošča1 kabel/li0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminalna plošča1 kabel/li0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm <sup>2</sup> - Togo Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljiv Terminalna plošča2 kabel/li1,5 mm <sup>2</sup> - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	10 mm
Zatezni moment	1 N.m

### Okolje





Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

### Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,4 cm
Paket 1 Širina	7,4 cm
Paket 1 Dolžina	10,2 cm
Paket 1 Teža	65 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	9
Paket 2 Višina	12 cm
Paket 2 Širina	9 cm
Paket 2 Dolžina	24 cm

Paket 2 Teža	649 g
Emblažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	81
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	6,337 kg

### Trajnost ponudbe

Emblaža brez plastike	Ne
Emblaža iz recikliranega kartona	Ne
Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
REACH brez SVHC	Da
RoHS EU Direktiva	Skladnost zagotovljena  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	 <a href="#">Da</a>
Kitajska uredba RoHS	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Profil krožnosti	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj	No

### Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------