

Glavno

Serija izdelka	NG125
Izdelek ali sestavni del	Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov	Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja	Črna
Barva ročaja prednje plošče	Črna
Način montaže vrtljive ročice	Podaljšan




Komplementarno

Montažni način	Pritrjen
Lokacija montaže vrtljive ročice	Spredej

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,800 cm
Paket 1 Širina	9,500 cm
Paket 1 Dolžina	34,000 cm
Paket 1 Teža	463,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	9
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	4,677 kg

Trajnost ponudbe

Embalaža brez plastike	Ne
Embalaža iz recikliranega kartona	Da
Številka SCIP	8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Uredba REACH	 Izjava REACH
RoHS EU Direktiva	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	 Da
Kitajska uredba RoHS	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Profil krožnosti	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj	No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)	3

Pogodbena garancija

Garancija

18 mesecev
