

Product data sheet

Characteristics

TSXFPCP100

Kabelski vod Fipio z nameščenimi konektorji
M23 - 100 m - Ø 9,5 mm



Glavno

Označevanje dodatkov/ ločenih delov	Kanalni kabel, opremljen z M23 konektorji
Tip dodatkov/ločenih delov	Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	24 V DC napajanje Fipio vodilo

Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Modicon Premium programabilna platforma
Dolžina kabla	100 m
Zumanji premer kabla	9,5 mm
Tip kabla	1 zaščiten zvit par in 1 par 1,5 mm ² za daljinsko napajanje
Električna povezava	Prosti konec
Teža izdelka	5,68 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	32,0 cm
Paket 1 Širina	60,0 cm
Paket 1 Dolžina	60,0 cm
Paket 1 Teža	5,68 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------