

## Product data sheet

### Characteristics

# ZBY2135

Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako DEFAUT



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Označevanje opreme

### Komplementarno

Material	Plastika
Sestava naprave	Označena napisna ploščica Nosilec napisne ploščice
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Ø 22 mm krmilna ali signalna enota Za standardno glavo
Zdržljivost skupine izdelkov	Harmony XB4 Harmony XB5
Velikost nosilca legende	30 x 40 mm
Označevanje	Bela DEFAUT Rdeča
Jezik	Francoski
Teža izdelka	0,002 kg

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,001 kg
Višina embalaže 1	0,010 dm
Širina embalaže 1	0,300 dm
Dolžina embalaže 1	0,400 dm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---