

Product data sheet

Characteristics

ZBY2330

Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako EMERGENCY STOP



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Označevanje opreme

Komplementarno

Material	Plastika
Sestava naprave	Označena napisna ploščica Nosilec napisne ploščice
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Ø 22 mm krmilna ali signalna enota Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov	Harmony XB5 Harmony XB4
Velikost nosilca legende	30 x 40 mm
Označevanje	Bela izklop v sili Rdeča
Jezik	Angleščina
Teža izdelka	0,002 kg

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,001 kg
Višina embalaže 1	0,100 dm
Širina embalaže 1	1,000 dm
Dolžina embalaže 1	1,000 dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
