

Product data sheet

Characteristics

ZBY6H102

Nosilec legende 30 x 50 mm z legendo 18 x 27 mm, neoznačen



Predstavitev

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Izdelek ali sestavni del | Nosilec napisne ploščice |
| Kategorija dodatkov/ ločenih delov | Označevanje opreme |

Komplementarno

| | |
|------------------------------------|--|
| Material | Plastika |
| Sestava naprave | Prazna legenda Nosilec napisne ploščice |
| Destinacija dodatkov/ločenih delov | Ø 22 mm krmilna ali signalna enota s krožno glavo Za standardno glavo |
| Združljivost skupine izdelkov | Harmony XB5 Harmony XB4 |
| Velikost nosilca legende | 30 x 50 mm |
| Označevanje | Neoznačeni 1 bela stran, 1 rumena stran |
| Montaža naprave | Podometna |
| Prodaja na nedeljivo količino | 10 |
| Teža izdelka | 0,004 kg |

Embalažna enota

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,004 kg |
| Višina embalaže 1 | 0,300 dm |
| Širina embalaže 1 | 1,100 dm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,600 dm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
