

Product data sheet

Characteristics

ZCY59

Vzvod omej. stik. ZCY - vzvod s termoplast.
okroglo palico, 6 mm, D = 200 mm



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCY
Združljivost izdelkov	XCKT XCKD XCKP XCMD
Povezana glava	ZCE01 ZCE05
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Vzvodna palica Povratna vzmet Termoplastično Okrogla palica 6 mm, L = 200 mm)
Tracks	No track
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,0 cm
Paket 1 Širina	22,0 cm
Paket 1 Dolžina	2,2 cm
Paket 1 Teža	22,0 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	1 cm
Paket 2 Širina	6 cm
Paket 2 Dolžina	28 cm
Paket 2 Teža	230 g
Embalažna enota Paketa 3	S01
Število enot v Paketu 3	40
Paket 3 Višina	15 cm
Paket 3 Širina	15 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	4,84 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------