



Ana

Ürün serisi	SW60
Ürün ya da bileşen tipi	Bağlantı kesici
Ürün grubu	SW60-DC
Anahtar uygulaması	Fotovoltaik hız kontrol cihazı koruması
Kutup tanımı	2P
Kullanım kategorisi	DC-21A
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun EN/IEC 60947-3

Tamamlayıcı

[Ie] nominal çalışma akımı	50 A DC-21A 1000 V DC 40 °C 63 A DC-21A 1000 V DC 5 °C 61 A DC-21A 1000 V DC 10 °C 60 A DC-21A 1000 V DC 15 °C 58 A DC-21A 1000 V DC 20 °C 56 A DC-21A 1000 V DC 25 °C 54 A DC-21A 1000 V DC 30 °C 52 A DC-21A 1000 V DC 35 °C 48 A DC-21A 1000 V DC 45 °C 46 A DC-21A 1000 V DC 50 °C 41 A DC-21A 1000 V DC 60 °C 35 A DC-21A 1000 V DC 70 °C
Voltage Drop	251 mV 5,02 mOhm 12,54 W 50 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	1000 V DC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV
Polarity sensitivity	Evet (+ and - has to be respected for connection)
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
9 mm vida adımı	8
Yükseklik	132,7 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	77,4 mm
Ürün ağırlığı	0,53 kg
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	3000 cycles
Bağlantılar - terminaller	Tünel terminali (yukarı doğru) 1...35 mm ² sert Tünel terminali (yukarı doğru) 1...25 mm ² esnek Hazır bağlantılı kablo (aşağı doğru)
Sıkma torku	3,5 N.m
Uyumluluk kodu	SW60-DC

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-3
Kirletme derecesi	2
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	572 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	17,347 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	50 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	150,78 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------