

| | |
|-------------|----------------|
| 端子描述ISO n°1 | L1-T1 L2-T2 |
| 寬度 | 70.61 mm |
| 高度 | 71.12 mm |
| 深度 | 95.50 mm |
| 工厂更改 | - |

環境規格

| | |
|----------|---------------------------------|
| 標準 | CE UL 508 |
| 運行環境空氣溫度 | -36...125 °C |
| 儲存環境溫度 | -36...125 °C |
| 防護處理 | 无 |
| NEMA防護等級 | NEMA 1 符合 UL 50 |
| IP防護等級 | IP20 符合 IEC 60529 |
| 產品認證 | UL 名單文件 E12158 LR25490 CSA文件 |

包裝單位

| | |
|----------|-----------|
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 包裝1的品項數 | 1 |
| 包裝1重量 | 362.874 g |
| 包裝1高度 | 25.806 cm |
| 包裝1寬度 | 10.16 cm |
| 包裝1長度 | 65.548 cm |

環境永續性規格

| | |
|------------|-------------------------|
| EU RoHS 指令 | 不適用，不在 EU RoHS 法規範圍內 |
| 環境聲明 | 產品環境設定檔 |
| 循環概況 | 壽命結束資訊 |

保固

| | |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|