

產品規格表

產品特性

MGU49.424.039

Unica Top - cover frame (fix. frame) - 2 gangs
(H) - 2x4 m - matt nickel/alu.



主要訊息

範圍	Unica
設備應用	安裝
產品或元件類別	蓋框
美感名称	Unica Top
联数	2 群
安裝方向	水平方向
模块数量	2 x 4 模块
固定模式	螺钉
浅淡色	亞光鍍
Side color	鋁

補充訊息

提供的設備	固定架
材料	ASA + PC: 中间部分 LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: 固定框 扎马克锌基压铸合金: 盖框
標準	EN 60669-1
寬度	152 mm
高度	155 mm
深度	16 mm
中心間距	54 mm
淨重	0.251 kg

環境

IK防護等級	IK01
IP防護等級	IP20
環境特性	汽油 窗口清潔液 油 抗紫外线 酒精 丙酮 液体肥皂 漂白剂

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.5 cm
Package 1 Width	15.5 cm
Package 1 Length	15.5 cm
Package 1 Weight	257 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8 cm

Package 2 Width	20 cm
Package 2 Length	22.5 cm
Package 2 Weight	882 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	15
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4.897 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業

保固

保固	18 months
----	-----------