

## 產品規格表

### 產品特性

# QO130VH

## 微型斷路器, QO, 30A, 1 pole, 120/240VAC, 22kA, plug in mount



### 主要訊息

产品	微型斷路器
范围	QO
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120/240 V 交流 120 V 交流
Mounting Type	插件
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated
Electrical Connection	Pressure plate

### 補充訊息

Interrupt Rating	22 KA 在 120/240 V 交流 22 kA 在 120 V 交流
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 铜或铝
Tightening Torque	4.6 N.m
高度	76 mm
宽度	19 mm
Depth	74 mm
淨重	0.132 kg

### 環境

认证	UL認證[RETURN]CSA
Ambient Rating	40 °C

### 包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.032 cm
Package 1 Width	8.89 cm
Package 1 Length	8.89 cm
Package 1 Weight	131.542 g

### 供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	符合豁免条件
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明

RoHS 除外項目相關資訊	 是
循環概況	無須執行特定回收作業
鹵素內容表現	無鹵素產品

**保固**

保固	18 months
----	-----------