

产品参数表 产品特性

XVUC28

Harmony XVU, Illuminated LED unit for modular tower lights, yellow, Ø60, steady, IP65, 24 V AC/DC



主要規格

產品範圍	Harmony XVU
產品或元件類別	模組化塔燈
信標或指示燈組單元類別	LED單元
安裝直徑	60 mm
元件名稱	XVU
光源	LED, 黃色
設備應用	汽車

補充規格

信號類型	穩定
裝配樣式	客戶組裝, 最多5個單元
材料	聚碳酸酯 V-2 符合 UL 94
[Us] 額定供應電壓	24 V 交流/直流
最大功耗(W)	2.5 W
電流消耗	<= 50 mA
信號類別	穩定
長度	50 mm
淨重	0.064 kg

環境規格

產品認證	CE
儲存環境溫度	-40...70 °C
IP防護等級	IP65
運行環境空氣溫度	-25...50 °C
抗振	2 gn

Packing Units

包裝1重量	0.144 kg
包裝1高度	0.900 dm
包裝1寬度	0.900 dm
包裝1長度	1.300 dm

本文档中所含信息包含本公司产品性能的正常描述和/或技术特性。本文档并不代表或承诺在任何特定应用中的适用性或可靠性。用户或集成商应对其使用本公司产品时可能产生的任何风险进行分析、评估和测试。施耐德电气及其分支机构或子公司不承担任何责任。

Offer Sustainability

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊