Hoja de datos del producto
Características

2510MCO3
Manual starter, integral horsepower, NEMA M1, 600VAC, 3 pole, 10HP at 380/575VAC, 3 phase, no indicator, open

Principal

Tipo de Producto o Componente	Leyenda marcada
Gama de producto	Magelis
Tamaño NEMA	M-1

Complementario

Tipo de Control	Pulsador
Señalizaciones frontales	No indicator ((*))
Potencia del motor en CV	7,5 Hp a 200 ... 230 V CA, 3 fases 10 hp a 380...690 V CA, 3 fases
Tensión asignada de empleo	600 V CA
Número de Polos	3P
Tipo de arrancador de motor	Sin inversión
Conexión Eléctrica	Pressure wire clamp
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy ((*))
Número de unidades termales requeridas	3
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 cobre
Composición contacto auxiliar	Sin
Altura	145,29 mm
Ancho	88,90 mm
Profundidad	102,36 mm
Peso del producto	1,00 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA LR60905 clase 3211 05[RETURN]Archivo listado UL E42243 CCN NLRV
Grado de protección NEMA	Not rated (open device) ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,2 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	22,1 cm
Paquete 1 Peso	988,8 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí