Hoja de datos del producto
Características

MWD130237528
Genesis - Assembled 1 Dimmer - 600W 250VAC - white

Principal

Gama de producto	Genesis
Tipo de Producto o Componente	Atenuador
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de paquete	Paquete de flujo

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Número de módulos	1 módulo
Control de atenuación	Giratorio
Aplicación de variación	Luz
Rango de potencia	660 W
Tensión asignada de empleo	250 V CA 50/60 Hz
Color	Blanco
Modo de fijación	Por torni.: Carril DIN
Material	PC (policarbonato): Carril DIN ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno): bastidor de cubierta
Acabado de la superficie	Carril DIN:Rugoso Bastidor de cubierta:satinado
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija
Calibre AWG	AWG 12
Fondo empotrado	32 mm
Profundidad saliente	21 mm
Ancho	75 mm
Altura	113 mm
Profundidad	53 mm
Peso del producto	0,075 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,9 cm
Paquete 1 Ancho	1,4 cm
Paquete 1 Longitud	2,8 cm
Paquete 1 Peso	81 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí