Hoja de datos del producto
Características

NSYAEFPFSC
Conjunto Fijacion Mural Para Arm

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Gama	Espacial
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de fijación
Tipo de Producto o Componente	Soporte de fijación de pared
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Dimensiones nominales de la caja	-
Ubicación de Montaje	Parte posterior del recinto
Tipo de accesorio de instalación	Posición horizontal o vertical
Rango de compatibilidad	Espacial (Spacial S3D)
Composición del dispositivo	Tornillos 4 arrastrar 4 junta sellada pre-montada
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acero
Acabado de superficie	Revestido de zinc
Modo de fijación	Con tornillos - tornillo tipo M8 Con tornillos - tornillo tipo M6
Carga permanente permisible	250 Kg 249,93 kg
Altura	Real: 74 mm
Anchura	Real: 42 mm
Profundidad	Separación de la pared : 12 mm
Peso del producto	0,318 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	283,800 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	23,200 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 2 Ancho	43,400 cm
Paquete 2 Longitud	35,200 cm
Paquete 2 Peso	12,298 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	600
Paquete 3 Altura	100,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	193,065 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses