Hoja de datos del producto
Características

NSYPMM107
Placa De Montaje Metálico Para Pla Gaploce H1000Xw750Mm



Principal

Gama	Thalassa
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Dimensiones nominales de la caja	-
Ubicación de Montaje	Insertos traseros Diapositiva de paso
Tipo de placa de montaje	Sencilla
Rango de compatibilidad	Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD)
Composición del dispositivo	1 placa de montaje
Material	Acero galvanizado

Complementario

Modo de fijación	Mediante tornillos - tornillo tipo M8 - inserciones traseras lugar
Carga permanente permisible	150 kg
Altura	Nominal: 1000 mm Real: 890 mm
Anchura	Nominal: 750 mm Real: 625 mm
Profundidad	Real : 125 mm
Grosor	2,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	62,500 cm
Paquete 1 Longitud	89,500 cm
Paquete 1 Peso	11,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	496,240 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months